

Garant

**Držać za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
16/07mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261357 16/07
GTIN	4062406285753
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	150 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	A16M SVXCR/L07
Duljina izboja L ₁	48 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	19,5 mm
Veličina pločice	7 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L ₂	15 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D
Unutarnje hlađenje	da

Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
-----------------------------------------------	-----------