

Garant

**Držač za unutarnje tokarenje od čelika, lijevi, Ø drške / veličina pločice:
8/05mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261357 8/05
GTIN	4062406285722
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Ukupna duljina L	80 mm
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Duljina glave L ₁	15 mm
ISO kod držača	A08F SVXCR/L05
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Udaljenost vrha od osi	5 mm
Minimalni Ø prebušenja D _{min}	9,2 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Veličina pločice	5 mm
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	3×D

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------