

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 12/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261369 12/07
GTIN	4062406285821
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
ISO kod držača	E12K SVXCR/L07
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Duljina glave L <sub>1</sub>	40 mm
Udaljenost vrha od osi	9 mm
Veličina pločice	7 mm
Minimalni Ø predbušenja D <sub>min</sub>	15,5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Stezna visina L <sub>2</sub>	11 mm
Ukupna duljina L	125 mm
Duljina izboja L <sub>1</sub>	96 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	12 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------