

**Garant****Držac za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 16/07mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261369 16/07
GTIN	4062406285838
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
Stezna visina $L_2$	15 mm
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	19,5 mm
Duljina izboja $L_1$	128 mm
Duljina glave $L_1$	55 mm
Veličina pločice	7 mm
ISO kod držača	E16M SVXCR/L07
Ukupna duljina L	150 mm
Udaljenost vrha od osi	11 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0702..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 27
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške $D_s$	16 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 27	269028 27
---	-----------