

**Hibridna jakna, sivkasta / crna, veličina uniseks: 3XL****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	091895 3XL
GTIN	7330509722886
Razred artikla	04T

Opis**Izvedba:**

Moderna hibridna jakna s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Produžena leđa.**
- **Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.**

Standard:

Moderna hibridna jakna s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i **elementima Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- **Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.**
- **Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.**
- **Produžena leđa.**
- **Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.**

Pranje: 40 °C šareno rublje

Tehnički opis

Spol	uniseks
Veličina uniseks	3XL
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m ²
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	sivkasta / crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna