



## Hibridna jakna, sivkasta / crna, veličina uniseks: 2XL



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	091895 2XL
GTIN	7330509722879
Razred artikla	04T

### Opis

#### Izvedba:

**Moderna hibridna jakna** s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i elementima **Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.
- Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
- Produžena leđa.
- Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.

#### Standard:

**Moderna hibridna jakna** s podstavom Thermo Light s prednje i sa stražnje strane kao i elementima **Softshell** na ramenima, rukavima i sa svake strane. Optimalno zadržava toplinu i pruža veliku slobodu kretanja. S kapuljačom koja se ne može skidati.

- Čvrsti plastični patentni zatvarač sprijeda, kao i preklop protiv vjetra iznutra.
- Džepovi na prsima i bočni džepovi s patentnim zatvaračem.
- Produžena leđa.
- Završeci rukava s elastičnom trakom i manžetama.

Pranje: 40 °C šareno rublje

### Tehnički opis

Veličina uniseks	2XL
Spol	uniseks
Sastav tkanine	100 % poliester
Gramaza materijala / debljina tkanine	380 g/m <sup>2</sup>
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Pranje	40 °C šareno rublje
Boja	sivkasta / crna
Vrsta proizvoda	Softshell jakna