



Pneumatska ekscentar brusilica, tip: X31V



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	079656 X31V
GTIN	616026002920
Razred artikla	03R

Opis

Izvedba:

Snažna ekscentar brusilica s uretanskim brusnim tanjurom na čičak. **Udobna primjena** zahvaljujući kompozitnom kućištu male mase i ergonomskoj podlozi za ruku. **Robustan, miran i malo vibrirajući pneumatski pogon** sa čeličnim cilindrom, niska razina buke.

Dynorbital-Spirit Ekscentrična brusilica (152 mm) za centralno usisavanje. Dynorbital® Mini Extreme ekscentrična brusilica (76 mm).

Dio isporuke:

Uključuje: potrebna nazuvica.

Napomena:

Brusne ploče sa čičkom vidi pod br. 567775 ili 567901.

Brusni disk na čičak DynaMaze za br. 079655 i br. 079656, vel. X61V i vel. 58436 možete pronaći pod br. 567872, vel. 150.

Tehnički opis

Težina	0,7 kg
maksimalna potreba za zrakom	538 l/min
Tip usisa	Eksterni
Ø brusnog diska	76 mm
Oznaka proizvođača	MiniExtreme 76 mm

Radna buka	75 dB(A)
maksimalne vibracije prema EN	8,78 m/s ²
maksimalan broj okretaja	12000 min ⁻¹
Hod	5 mm
Vrsta proizvoda	Ekscentrična brusilica

Pribor

Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 400	567775 400
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 180	567775 180
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 600	567775 600
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 800	567775 800
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 240	567775 240
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 320	567775 320
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 40	567775 40
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 60	567775 60
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 80	567775 80
Brusna ploča na čičak (A)Perforacija 6-struka + 1 granulacija 120	567775 120