

Garant**Termoskupljajuća stezna glava s rupama rashladnog kanala, SK 30 kratka,
Stezni Ø D1: 16mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	302227 16
GTIN	4062406286019
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

- Čelik otporan na toplinu.
- Vel. 3 – 5 za HM, od vel. 6 za HSS i HM.
- Sve drške tvrdo tokarene (za miran rad!).
- S utorom za RFID / Balluff čip.

S provrtima za dovod rashladnog sredstva i navojem za zatvaranje.
Provrti za dovod rashladnog sredstva kod steznog Ø D1: 3, 4 i 5 mm ne mogu se zatvoriti.

Upotreba:

Za stezanje alata s cilindričnom drškom s tolerancijom h6.

Prikladno za induktivne, kontaktne stezne naprave i stezne naprave na vrući zrak.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308800, ključ za povlačni vijak br. 308820– 308835, termostezni produžeci br. 302410 – 302419. Termostezni uređaji br. 354210 – 354450.

Tehnički opis

Duljina izboja A-dimenzija	80 mm
Ø D ₂	27 mm
Stezni Ø D ₁	16 mm
Vanjski Ø D	34 mm
Prihvat	SK 30 kratka

Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HPC
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Termoskupljajuća stezna glava