

**Garant****Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 30, navoj M × Korisna duljina L1: M10X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	303133 M10X25
GTIN	4062406286101
Razred artikla	31A

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 47 mm

Ø provrta D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 10,5 mm

Ø D<sub>2</sub>: 18 mm

Vanjski Ø D: 20 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnički opis**

Vanjski Ø D	20 mm
Korisna duljina L <sub>1</sub>	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	18 mm
Navoj M	M10×25

Duljina izboja A-dimenzija	47 mm
L <sub>2</sub>	5 mm
Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6	10,5 mm
Prihvat	BT 30
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

## Pribor

Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40