


**Garant****Držac za glodače glave s navojnom drškom, BT 30, navoj M × Korisna duljina L1: M16X25****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 303133 M16X25 |
| GTIN           | 4062406286125 |
| Razred artikla | 31A           |

**Opis****Izvedba:**

Sve drške tvrdo tokarene.

**Upotreba:**

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

**Dodatni pribor:**

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 47 mm

Ø provrta D<sub>1</sub> tolerancija IT6: 17 mm

Ø D<sub>2</sub>: 29 mm

Vanjski Ø D: 29 mm

Korisna duljina L<sub>1</sub>: 25 mm

L<sub>2</sub>: 5 mm

**Tehnički opis**

|  |        |
|--|--------|
| Ø D <sub>2</sub>                         | 29 mm  |
| Ø provrta D <sub>1</sub> tolerancija IT6 | 17 mm  |
| Navoj M                                  | M16×25 |
| Duljina izboja A-dimenzija               | 47 mm  |

|  |                                   |
|--|-----------------------------------|
| Korisna duljina L <sub>1</sub>             | 25 mm                             |
| Vanjski Ø D                                | 29 mm                             |
| L <sub>2</sub>                             | 5 mm                              |
| Prihvat                                    | BT 30                             |
| Norma prihvata                             | JIS B6339                         |
| Norma prihvata                             | JIS B6339                         |
| Oblik                                      | ADB                               |
| Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja | G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup> |
| Točnost rotacije                           | ≤ 3 µm                            |
| Strategija rezanja                         | HSC                               |
| Vrsta proizvoda                            | Prihvat za vijčano glodalo        |

## Pribor

|  |           |
|--|-----------|
| Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40                         | 308830 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308765 40 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40        | 308810 40 |
| Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40         | 308812 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40       | 308801 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40               | 308805 40 |
| Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                       | 308802 40 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                                       | 308780 40 |
| Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40 | 308820 40 |
|  | 308803 40 |

Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40

|  |           |
|--|-----------|
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308795 40 |
| Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308790 40 |
| Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308760 40 |
| Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40                 | 308785 40 |
| Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308804 40 |
| Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40 | 308806 40 |