

Garant**Držač za glodače glave s navojnom drškom, SK 30, navoj M × duljina L1:
M6X25****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	301316 M6X25
GTIN	4062406286033
Razred artikla	31A

Opis**Izvedba:**

Konusna izvedba.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 308600 – 308806, ključ za povlačni vijak br. 308820 – 308835.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 44 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Vanjski Ø D: 13 mm

Korisna duljina L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

Navoj M	M6×25
Vanjski Ø D	13 mm
L ₂	5 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	6,5 mm

Korisna duljina L ₁	25 mm
Ø D ₂	10 mm
Duljina izboja A-dimenzija	44 mm
Prihvat	SK 30
Norma prihvata	ISO 7388-1
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 µm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo