

Garant
Držač za glodače glave s navojnom drškom, BT 30, navoj M × Korisna duljina L1: M8X25

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	303133 M8X25
GTIN	4062406286095
Razred artikla	31A

Opis
Izvedba:

Sve drške tvrdo tokarene.

Upotreba:

Za prihvat glodačkih glava s navojnom drškom.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak (AB) br. 308760 – 308802.

Strategija rezanja: HSC

Duljina izboja A-dimenzija: 47 mm

Ø provrta D₁ tolerancija IT6: 8,5 mm

Ø D₂: 13 mm

Vanjski Ø D: 15 mm

Korisna duljina L₁: 25 mm

L₂: 5 mm

Tehnički opis

L ₂	5 mm
Ø D ₂	13 mm
Vanjski Ø D	15 mm
Ø provrta D ₁ tolerancija IT6	8,5 mm

Navoj M	M8x25
Duljina izboja A-dimenzija	47 mm
Korisna duljina L ₁	25 mm
Prihvat	BT 30
Norma prihvata	JIS B6339
Norma prihvata	JIS B6339
Oblik	ADB
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja	G 2,5 pri 25000 min ⁻¹
Točnost rotacije	≤ 3 μm
Strategija rezanja	HSC
Vrsta proizvoda	Prihvat za vijčano glodalo

Pribor

Povlačni vijak Hurco 60° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308804 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308790 40
Povlačni vijak Hurco 45° s rupom i dosjedom od 4 mm zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308801 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308812 40
Povlačni vijak Hurco 90° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308806 40
Povlačni vijak Hurco 60° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308803 40
Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308785 40
Povlačni vijak Hurco 90° s rupom i dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308805 40
Ključ za povlačni vijak ISO 7388 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308830 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308760 40

Povlačni vijak 60 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308780 40
Momentni umetak za Pritezni vijak prema DIN 69872 prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308810 40
Povlačni vijak 45 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308765 40
Ključ za povlačni vijak DIN ISO 7388-1 (prije DIN 69872) prikladno za veličinu kratkog konusa 40	308820 40
Povlačni vijak Hurco 45° s dosjedom zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308802 40
Povlačni vijak 90 ° zabrtvljen prikladno za strmi konus 40	308795 40