

**Garant****Držak za unutarnje tokarenje HM, lijevi, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261369 8/05
GTIN	4062406285883
Razred artikla	21T

**Tehnički opis**

Udaljenost vrha od osi	5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Minimalni Ø predbušenja $D_{min}$	9,2 mm
ISO kod držača	E08F SVXCR/L05
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Duljina glave $L_1$	26 mm
Veličina pločice	5 mm
Kut rezne oštrice $\kappa$	113 stupanj
Širina vrata $L_4$	6 mm
Stezna visina $L_2$	7,5 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške $D_s$	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	lijevi
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

---

**Pribor**

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------