

Garant**Držać za unutarnje tokarenje HM, desno, Ø drške / veličina pločice: 8/05mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	261368 8/05
GTIN	4062406285876
Razred artikla	21T

Tehnički opis

Duljina glave L ₁	26 mm
Udaljenost vrha od osi	5 mm
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice	VC.. 0501..
Veličina pločice	5 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice	269028 26
Kut rezne oštrice κ	113 stupanj
Stezna visina L ₂	7,5 mm
Ukupna duljina L	80 mm
ISO kod držača	E08F SVXCR/L05
Minimalni Ø predbušenja D _{min}	9,2 mm
Širina vrata L ₄	6 mm
Korisna dubina T	3 mm
Ø drške D _s	8 mm
Standard	Tvornička norma
Primjena	desno
Unutarnja dubina tokarenja do	8×D
Rezni materijal	HM

Unutarnje hlađenje	da
Primjena	Uzdužno tokarenje, unutarnje
Vrsta proizvoda	Držać za unutarnje tokarenje

Pribor

Set vijaka za izmjenjive rezne pločice tip 26	269028 26
---	-----------