

Garant GRIDLINE

**Asortiman korita, 20×20G, visina fronte ladica / tip: 50/5****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	950310 50/5
GTIN	4062406286538
Razred artikla	9GB

**Opis****Izvedba:**

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.

Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladice 20×20G.

**Odgovara:**

Ladice 20×20G.

**Sadržaj:**

Korita 1K br. 951415: 4 × vel. 6 × 6/4; 2 × vel. 6 × 8/4; 2 × vel. 6 × 6/3; 1 × vel. 6 × 8/3; 2 × vel. 2 × 6/1; 1 × vel. 2 × 8/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 2 × vel. C; 2 × vel. B

**Tehnički opis**

prikladno za ladice korisne dubine u G	20
prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm

prikladno za prednja visina ladica	300 mm
Materijal	plastika
prikladno za korisna dubina ladica	500 mm
Visina kalupa	25 mm
Korisna površina ladice u G	Stezni držač
prikladno za korisna širina ladica	500 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	20
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Visina	25 mm
Dubina u G	20
Dubina	500 mm
Širina u G	20
širina	500 mm
Težina	1,132 kg
Atribut imena proizvoda	20×20G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

## Pribor

Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X8/1	951415 2X8/1
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip C	951275 C
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/4	951415 6X6/4
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X8/4	951415 6X8/4
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 6X6/3	951415 6X6/3
Korita visine 25 mm1K širinaxdubina u G / tip 2X6/1	951415 2X6/1