

Garant GRIDLINE

Asortiman korita, 46×24G, visina fronte ladica / tip: 50/2



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	950610 50/2
GTIN	4062406286583
Razred artikla	9GB

Opis

Izvedba:

Plastična korita i pregradne stijenke. Unutarnja strana korita s prorezom radi podjele pregradnim stijenkama.
Pregradni materijal ispunjava kompletnu ladicu 46×24G.

Odgovara:

Ladice 46×24G.

Sadržaj:

Korita 1K br. 951415: 9 × vel. 6 × 8/4; 9 × vel. 6 × 8/3; 3 × vel. 6 × 8/2; 6 × vel. 2 × 8/1

Utične pregradne pločice za korita (10 komada) br. 951275: 4 × vel. C; 3 × vel. B; 1 × vel. A

Tehnički opis

prikladno za prednja visina ladica	100 mm
prikladno za prednja visina ladica	75 mm
prikladno za prednja visina ladica	50 mm
prikladno za prednja visina ladica	150 mm
prikladno za prednja visina ladica	125 mm
prikladno za prednja visina ladica	250 mm
prikladno za prednja visina ladica	200 mm
prikladno za prednja visina ladica	300 mm
prikladno za ladice korisne dubine u G	24

Visina kalupa	25 mm
prikladno za korisna širina ladica	1150 mm
prikladno za ladice korisne širine u G	46
prikladno za korisna dubina ladica	600 mm
Korisna površina ladice u G	46×24
Materijal	plastika
prikladno za visine fronta ladica	≥ 50 mm
Dubina u G	24
Dubina	600 mm
Visina	25 mm
širina	1150 mm
Širina u G	46
Težina	2,901 kg
Atribut imena proizvoda	46×24G
Vrsta proizvoda	Korito za ladicu

Pribor

Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X8/2	951415 6X8/2
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip A	951275 A
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X8/3	951415 6X8/3
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip B	951275 B
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 6X8/4	951415 6X8/4
Korita pregradnih stjenkiset 10-dijelni tip C	951275 C
Korita visine 25 mm1K širina×dubina u G / tip 2X8/1	951415 2X8/1