

Garant
Glodalo za izmjenjive pločice za stezanje, tip: 1

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	361169 1
GTIN	4062406286606
Razred artikla	33S

Opis
Izvedba:

$V = 80 - 120$ m/min, $Fz = 0,02$ mm po zubu, 3 oštrice.

Upotreba:

Za glodanje dosjeda za izmjenjive pločice za stezanje br. 361163.

Napomena:

Za proizvodnju steznih čeljusti preporučujemo upotrebljavati materijale poput čelika sa čvrstoćom od min. $R_m 800$ N/mm² ili više.

Broj zubi Z: 3

Broj zubi Z: 3

Duljina rezne oštrice L_s : 12 mm

Ukupna duljina L: 40 mm

Ø drške D_s : 4 mm

Tehnički opis

Ø drške D_s	4 mm
Ø reza D_c	3,3 mm
Broj zubi Z	3
Ukupna duljina L	40 mm
Duljina rezne oštrice L_s	12 mm
Vrsta proizvoda	Glodača glava za skošenja

