

Mitutoyo**Digitalni mikrometar IP65 s izlazom podataka, mjerne područje: 125-150mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421525 125-150
GTIN	4946368695433
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**.

Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm) za točno, brzo čitanje, blokada tipkovnice.

Mjerne površine s tvrdim metalom.

Izvedba otporna na udarce.

Mjerno vreteno, kaljeno i brušeno.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uklj. 1 bateriju br. 81560 vel. 357, 1 etalon od vel. 25–50.

Dodatni pribor:

Br. 421525 i 421527, podatkovni kabel br. 497445.

Tehnički opis

Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2
Granica odstupanja	3 µm

Mjerno područje	125 - 150 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Vreteno Ø	6,35 mm
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	USB međusklop
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022050 200
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 200 mm	022040 200