

**LESSMANN®**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Okrugla četka od žice (zelena) INOX žica 0,30 mm, Četka Ø D1×širina vrha L1:  
150X22mm****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 570200 150X22 |
| GTIN           | 4017359047408 |
| Razred artikla | 57L           |

**Opis****Izvedba:**

Valovita čelična žica odn. INOX žica čvrsto prešana u čeličnom tijelu. **Velika gustoća**, velika koncentričnost i otpornost na trošenje. Prilagodba prihvata s pomoću **redukcijskih prstena** (obuhvaćeni u opsegu isporuke).

**Upotreba:**

Primjena na stalcima za brušenje i poliranje ili strojevima sa savitljivim vratilom. Za grubu obradu, čišćenje, uklanjanje hrđe, taloga itd.

**Tehnički opis**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Ø redukcijskog prstena        | 12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm |
| maksimalan broj okretaja      | 6000 min <sup>-1</sup>               |
| Duljina obruba H <sub>1</sub> | 33 mm                                |
| Širina četke                  | 20 mm                                |
| Ø četke D <sub>1</sub>        | 150 mm                               |

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Ø bušenja d <sub>1</sub> | 40 mm         |
| Vrsta proizvoda          | Okrugla četka |