

**Garant**
**GARANT Diabolo VHM glodalo za obradu rubova 90°, TiAlN, Ø h6 DC: 10mm**

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	208158 10
GTIN	4062406288259
Razred artikla	11X

**Opis**
**Izvedba:**

Glodalo za obradu rubova posebno razvijen za **obradu tvrdih materijala**. Unaprijeđena Diabolo prevlaka pruža još dulji vijek trajanja i bolju kvalitetu površina.

Tolerancije: **dimenzija S = ± 0,2 mm.** **Kut vrha = ± 5 min.**

**Izuzetna kvaliteta površine uz kut spirale od 35 °.**

**Upotreba:**

Vrlo prikladni za izradu **skošenja** i **skidanje srha** s izradaka kao i za **konturno glodanje**.

**Tehnički opis**

Serija	Diabolo
Kut skošenih rubova	45 stupanj
Broj zubi Z	6
Dimenzija S	7 mm
Ukupna duljina L	72 mm
Glodala s radijusom	45 stupanj
Ø drške D <sub>s</sub>	10 mm
Ø reza D <sub>c</sub>	10 mm
Drška	DIN 6535 HA s h6
Posmak f <sub>z</sub> u čeliku < 60 HRC	0,045 mm
Prevlaka	TiAlN

Rezni materijal	VHM
Standard	Standard proizvođača
Tip	H
Tolerancija nazivnog Ø	h6
Kut spirale	35 stupanj
Smjer ispostave	vodoravno i koso
Vrh kuta upuštača	90 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
Tolerancija drške	h6
Prsten u boji	žuto
Vrsta proizvoda	Poravnjivači

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	140 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	120 m/min	P
Čelik < 55 HRC	prikladno	100 m/min	H
Čelik < 60 HRC	prikladno	90 m/min	H
Čelik < 65 HRC	prikladno	60 m/min	H
Čelik < 67 HRC	prikladno	35 m/min	H
mokro minimalno	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		
Zrak	prikladno		

### Usluge

Brušenje tip HB	129100 HB
-----------------	-----------