

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka za cijevi Čelična žica, valovita 0,15 mm, Ø četke: 12mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	577980 12
GTIN	4017359004289
Razred artikla	57L

Opis**Izvedba:**

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom. Čekinje od prepletene žice, ukupna duljina 115 mm. Duljina četki 80 mm s prešanim M6 navojem.

Upotreba:

Za čišćenje provrta, rešetki, prihvata, izmjenjivača topline i cilindara. Za strojnu primjenu (samo desni hod) koristiti navojni adapter br. 577990.

Tehnički opis

Ø četke D ₁	12 mm
Ukupna duljina L	115 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Prihvat	Navojna bradavica
Debljina svornjaka	0,15 mm
Vrsta proizvoda	Četka za cijevi

Pribor

Plastična ručka za četke za cijevi s M6 navojnom bradavicom navoj M6	577995 M6
	577990 M6

Navojni adapter, M6 unutarnji navoj
Drška Ø 6 mm navoj
M6

Produžetak za četke za cijevi s M6 navojnom bradavicom
navoj M6

577993 M6