

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka za cijevi Čelična žica, valovita 0,15 mm, Ø četke: 8mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	577980 8
GTIN	4017359004241
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Unutarnje četke s pocinčanom uvrnutom žicom i jednostavnom spiralom. Čekinjice od prepletene žice, ukupna duljina 115 mm. Duljina četke 80 mm s prešanim M6 navojem.

**Upotreba:**

Za čišćenje provrta, rešetki, prihvata, izmjenjivača topline i cilindara. Za strojnu primjenu (samo desni hod) koristiti navojni adapter br. 577990.

**Tehnički opis**

Ø četke D <sub>1</sub>	8 mm
Ukupna duljina L	115 mm
Materijal opreme	Čelična žica
Prihvat	Navojna bradavica
Debljina svornjaka	0,15 mm
Vrsta proizvoda	Četka za cijevi

**Pribor**

Produžetak za četke za cijevi s M6 navojnom bradavicom navoj M6	577993 M6
	577995 M6

Plastična ručka za četke za cijevi s M6 navojnom  
bradavicom navoj M6

Navojni adapter, M6 unutarnji navoj Drška Ø 6 mm navoj  
M6

577990 M6