

**Mahr****Digitalno pomično mjerilo Multimar 25 EWR, mjerno područje: 1000mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	415546 1000
GTIN	4059192003272
Razred artikla	43A

**Opis****Izvedba:**

Izmjenjivi mjerni krakovi, vrhovi ticala i graničnici (neobavezni pribor). Rukovatelj uvijek može pročitati bročani prikaz. Moguće je proširenje područja upotrebe okretanjem. Ujednačena raspodjela težine kod predmeta malih dimenzija, jer se oba nosača mjernih krakova mogu pomicati po vodilici. Klizač i vodilica nehrđajući i kaljeni.

**Funkcija:**

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Dodatni pribor:**

Mjerni krakovi br. 428101, graničnik za dubinu br. 428111, mjerni krak br. 428141, mjerna ticala br. 428120; 428130; 428160; 428170.

**Tehnički opis**

Kalibriranje	Cijena na upit
Granica odstupanja	0,04 mm
Očitavanje	0,0005 col
IP-klasa zaštite	IP 65
Očitavanje	0,01 mm
Mjerno područje	0 mm
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača

Očitavanje	mm / coli
Osiguravanje mjerne vrijednosti	MAHR Reference-Lock sustav
Prihvat	RS232C-sučelje
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Pribor

Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 35 mm	428101 35
Unutarnje mjerno ticalo (sferno) Ø 7,5 mm, 1 komad	428120
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 25 mm	428101 25
Unutarnje mjerno ticalo (ravno) 7,5 mm, 1 komad	428130
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 100 mm	428101 100
Par mjernih krakova s provrtom tip B	428141 B
Par ravnih mjernih ticala za vanjsko mjerenje	428160
Par mjernih krakova sa središnjim provrtom Ø 3,5 mm duljina 70 mm	428101 70
Par mjernih krakova s provrtom tip A	428141 A
Par polucilindričnih mjernih ticala za unutarnje mjerenje	428170
Par graničnika dubine za mjerne krakove	428111