

**Transportna kolica, tip: 1200****Podaci za narudžbu**

|                |               |
|----------------|---------------|
| Broj narudžbe  | 919811 1200   |
| GTIN           | 4017976012001 |
| Razred artikla | 96F           |

**Opis****Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, polica od iverice s dekorativnom pločom bukve.<br>2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

**Standard:**

**EN 1757-3**

**Lakiranje:**

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

**Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

**Tehnički opis**

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Ø kotača               | 125 mm |
| Težina                 | 14 kg  |
| Visina nosive površine | 206 mm |
| Materijal kotača       | TPE    |

|                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| Nosivost                  | 250 kg                    |
| Tip                       | 1200                      |
| Visina                    | 910 mm                    |
| širina                    | 1100 mm                   |
| Dubina površine za utovar | 450 mm                    |
| Širina nosive površine    | 850 mm                    |
| Dubina                    | 450 mm                    |
| Vrsta proizvoda           | Kolica s pomičnim stalkom |