

**Transportna kolica, tip: 1202****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919811 1202
GTIN	4017976012025
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, polica od iverice s dekorativnom pločom bukve.
2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Težina	19 kg
Tip	1202
Dubina	600 mm
Nosivost	250 kg

Materijal kotača	TPE
Visina nosive površine	206 mm
Visina	910 mm
širina	1250 mm
Širina nosive površine	1000 mm
Ø kotača	125 mm
Dubina površine za utovar	600 mm
Vrsta proizvoda	Kolica s pomičnim stalkom