

**LESSMANN**  
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Četka u obliku kista INOX komplet 0,30 mm, tip: 10X20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	574650 10X20
GTIN	4017359153338
Razred artikla	57L

**Opis****Izvedba:**

Specijalne kvalitete valovite žice, prešane u čelično tijelo, **Ø drška 6 mm.**

Svi dijelovi od nehrđajućeg čelika.

**Upotreba:**

U ručnim brusilicama, na elastičnim glavama vretena i ručnim bušilicama. Za čišćenje, skidanje srhova teško dostupnih mjesta.

**Tehnički opis**

Debljina svornjaka	0,3 mm
Ø četke D <sub>1</sub>	12 mm
maksimalan broj okretaja	20000 min <sup>-1</sup>
Duljina obruba H <sub>1</sub>	20 mm
Duljina stege L <sub>2</sub>	20 mm
Ø stege D <sub>2</sub>	10 mm
Ukupna duljina L	60 mm
Ø drške D <sub>s</sub>	6 mm
Vrsta proizvoda	Četka u obliku kista

