

**Garant****Brusni lepezasti valjak, runo (ZA), Ø 100×100 mm, Usporedba granulacije: 180****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568477 180
GTIN	4062406287108
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Standardne dimenzije Ø 100×100 mm, odnosno uska izvedba Ø 100×50 mm za obradu malih površina. Prihvatna rupa Ø 19 mm s višestrukim klinastim utorom.

Izrazito otporan filc fine strukture s cirkon-korundom (ZA). Idealan za obradu nehrđajućeg čelika.

**Upotreba:**

Fini flis za **lagane radove čišćenja i za ravnomjernu kvalitetu površine.**

**Napomena:**

Za uravnotežavanje mase kod uskih valjaka Ø 100×50 mm, upotrijebiti garnituru distantnih prstena br. 568439.

**Tehnički opis**

Podloga sredstva za brušenje	Filc za čišćenje
Usporedba granulacije	180
preporučeni broj okretaja	2800 min <sup>-1</sup>
Sredstvo za brušenje	Cirkonski korund (ZA)
Kratka oznaka brusnog sredstva	ZA

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Ø valjaka	100 mm
Širina valjka	100 mm
Atribut imena proizvoda	Ø 100×100 mm
Ø bušenja	19 mm
Vrsta proizvoda	Brusni valjak od flisa

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		