


**Etažna kolica s cijevnim nosačima i 4 police, tip: 8313-1****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919881 8313-1
GTIN	4017976831312
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Zavarene čelične cijevi i čelični profil, prednje strane s okomitim cijevnim nosačima u razmaku od 130 mm. Jedna uzdužna stijenka s cijevnim nosačima za umetanje. Police od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Napomena:**

Isporuka pojedinačnih, nesloženih elemenata, obzirom da su transportni troškovi manji. Isporuka bez montaže.

Podešavanje visine u rasteru: 100 mm

Visina: 1800 mm

širina: 1369 mm

Dubina: 830 mm

Širina nosive površine: 1200 mm

Dubina površine za utovar: 800 mm

Visina nosive površine 1: 269 mm

Tehnički opis

Težina	114 kg
Nosivost ukupno	600 kg
Ø kotača	200 mm
širina	1369 mm
Visina	1800 mm
Visina nosive površine 2	669 mm
Nosivost po polici	90 kg
Dubina površine za utovar	800 mm
Visina nosive površine 1	269 mm
Dubina	830 mm
Visina nosive površine 3	1069 mm
Visina nosive površine 4	1469 mm
Širina nosive površine	1200 mm
Podešavanje visine u rasteru	100 mm
Vrsta proizvoda	Etažna kolica