

**Kolica sa stijenkama od čeličnog lima, s 5 polica, tip: 5493****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	919883 5493
GTIN	4017976019192
Razred artikla	96F

Opis**Izvedba:**

Kutna čelična konstrukcija s cijevastom ručkom koja služi za pomicanje kolica. Završne stijenske, uzdužna stijenska, zglobna vrata i krov obloženi su pocinčanim čeličnim limom debljine 1 mm. Dvostruka zglobna vrata od kutnog čeličnog lima sa zatvaranjem s okretnom ručkom i bravom s cilindrom. 1 fiksna polica i 4 police za umetanje od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police za umetanje podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica za umetanje nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. TOTALSTOP – centralni sustav kočenja na zakretnim kotačićima.

Standard:**EN 1757-3****Lakiranje:**Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.****Tehnički opis**

Dubina površine za utovar	780 mm
Visina nosive površine 1	292 mm
Visina nosive površine 2	582 mm

Dubina	845 mm
Ø kotača	200 mm
Visina nosive površine 4	1182 mm
Nosivost ukupno	750 kg
širina	1370 mm
Visina nosive površine 3	882 mm
Visina nosive površine 5	1482 mm
Težina	199 kg
Nosivost po polici	90 kg
Širina nosive površine	1200 mm
Materijal kotača	TPE
Visina	1792 mm
Podšavanje visine u rasteru	100
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom