



Kolica sa stijenkama od čeličnog lima, s 5 polica, tip: 5492



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	919883 5492
GTIN	4017976019185
Razred artikla	96F

Opis

Izvedba:

Kutna čelična konstrukcija s cijevastom ručkom koja služi za pomicanje kolica. Završne stijenske, uzdužna stijenka, zglobna vrata i krov obloženi su pocinčanim čeličnim limom debljine 1 mm. Dvostruka zglobna vrata od kutnog čeličnog lima sa zatvaranjem s okretnom ručkom i bravom s cilindrom. 1 fiksna polica i 4 police za umetanje od iverice s dekorativnom pločom bukve. Police za umetanje podesive u rasteru od 100 mm. Najniža polica za umetanje nije podesiva. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) od tvrde gume s kugličnim ležajevima. TOTALSTOP – centralni sustav kočenja na zakretnim kotačićima.

Standard:

EN 1757-3

Lakiranje:

Briljant plava boja RAL 5007, **praškasto lakirano.**

Tehnički opis

Visina nosive površine 3	882 mm
Nosivost ukupno	750 kg
Visina nosive površine 5	1482 mm

Visina nosive površine 2	582 mm
Visina nosive površine 4	1182 mm
Težina	162 kg
Visina nosive površine 1	292 mm
Dubina površine za utovar	680 mm
Nosivost po polici	90 kg
Dubina	745 mm
Širina nosive površine	1000 mm
širina	1170 mm
Visina	1792 mm
Materijal kotača	TPE
Ø kotača	200 mm
Podšavanje visine u rasteru	100
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom