

Garant**ZCMX 080304, Vrsta: HBZ035****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	268425 HBZ035
GTIN	4062406288037
Razred artikla	21E

Opis**Izvedba:**

Univerzalni supstrat srednje veličine jezgre s PVD nanesenom prevlakom. Prvi odabir za tokarenje i bušenje.

prikladno za alat $\varnothing D_c$: 16 mm

Vrsta: HBZ035

Dubina reza a_p : 0,4 - 2 mm

Posmak prilikom tokarenja: 0,1 - 0,3 mm

Posmak prilikom bušenja: 0,03 - 0,12 mm

Brzina reza v_c glavna primjena: 50 - 190 m/min

Tehnički opis

Broj zamjena/oštrica	2
Uvjetovanost reza	lagani prekid
Kutni radijus	0,4 mm
Dubina reza a_p	0,4 - 2 mm
Vrsta	HBZ035

ISO-kod izmjenjive rezne pločice	ZCMX 080304
Brzina reza v_c glavna primjena	50 - 190 m/min
Prevlaka	PVD
Rezni materijal	Tvrđi metal (HM)
Glavna primjena	P
Posmak prilikom bušenja	0,03 - 0,12 mm
Posmak prilikom tokarenja	0,1 - 0,3 mm
prikladno za alat $\varnothing D_c$	16 mm
Vrsta proizvoda	Okretna rezna pločica za tokarenje