

**Digitalno pomično mjerilo TESA-CAL IP67, mjerno područje: 200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412760 200
GTIN	7630041148657
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Više od 12000 sati trajanja rada, uključivanje u stanje pripravnosti nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS način mjerenja. Potpuna zaštita od tekućina. S pogonskim kotačićem.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Očitavanje	mm / cola
Kalibriranje	A1
Mjerno područje	0 - 200 mm
Pogonski kotačići	da
Broj sadržanih baterija	1
Očitavanje	0,01 mm
Duljina kraka	50 mm

Automatsko isključivanje	da
Stand-by način rada	da
Standard	ISO 13385
Postojeći dubinomjer	da
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Trajanje rada	12000 sata
Očitavanje	0,0005 col
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada	da
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------