

**Digitalno pomično mjerilo TESA-CAL IP67, mjerno područje: 300mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412760 300
GTIN	7630041148664
Razred artikla	45A

Opis**Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Više od 12000 sati trajanja rada, uključivanje u stanje pripravnosti nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS način mjerenja. Potpuna zaštita od tekućina. S pogonskim kotačićem.

Funkcija:

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Upotreba:

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

Dio isporuke:

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Pogonski kotačići	da
Trajanje rada	12000 sata
Očitavanje	0,0005 col
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Mjerno područje	0 - 300 mm
Očitavanje	0,01 mm
Automatsko isključivanje	da

Kalibriranje	A1
Postojeći dubinomjer	da
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada	da
Stand-by način rada	da
Očitavanje	mm / cola
Duljina kraka	64 mm
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Broj sadržanih baterija	1
Standard	ISO 13385
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

Usluge

DAkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021010 300
KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 300 mm	021000 300

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------