

**Digitalno pomično mjerilo TESA-CAL IP67, mjerno područje: 150mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	412760 150
GTIN	7630041148633
Razred artikla	45A

**Opis****Izvedba:**

Veliki zaslon jakog kontrasta s 11 mm visinom brojki. Više od 12000 sati trajanja rada, uključivanje u stanje pripravnosti nakon 10 minuta i automatsko isključivanje nakon 2 sata. ABS način mjerenja. Potpuna zaštita od tekućina.

**Funkcija:**

IP67: Postoji zaštita od privremenog uranjanja u vodu i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

**Upotreba:**

Vanjska, unutarnja, stupanjska i dubinska mjerenja.

**Dio isporuke:**

Uključena 1 baterija br. 081560 vel. CR2032.

**Tehnički opis**

Očitavanje	0,01 mm
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Visina znakova na LCD ekranu	11 mm
Očitavanje	0,0005 col
Mjerno područje	0 - 150 mm
Očitavanje	mm / cola
Trajanje rada	12000 sata
Standard	ISO 13385

Automatsko isključivanje	da
Dubinomjer	kutno 3,7×1,3
Broj sadržanih baterija	1
Kalibriranje	A1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032
Mjerna vrijednost i nulta točka staju sačuvane nakon reaktivacije iz Standby načina rada	da
Duljina kraka	40 mm
Stand-by način rada	da
Postojeći dubinomjer	da
IP-klasa zaštite	IP 67
Opskrba energijom	na bateriju
Odstupanje mjerenja E MPE	±0,03 mm
Mjerna tehnika	digitalno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Univerzalno pomično mjerilo

## Usluge

KalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021000 200
DAkkS kalibriranjePomično mjerilo / dubinomjer maks. mjerno područje 200 mm	021010 200

## Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------