



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Podest za operatera stroja podesiv po visini, pokretni, broj gazišta uključujući platformu: 1



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	966205 1
GTIN	4031405304147
Razred artikla	98G

Opis

Izvedba:

Stabilna aluminijska konstrukcija s dvostrukim sklopivim nogama za tri različite radne visine (2,25 m; 2,5 m; 2,75 m). Sigurna površina zahvaljujući protukliznoj podlozi, dovoljno mjesta za dvije osobe i radnu opremu, površina za stajanje 1,7 × 0,6 m. 65 mm dubine, rebrasta gazišta za sigurno penjanje i spuštanje. S kotačićima za lako pomicanje. Protuklizne plastične kapice. Maksimalno opterećenje 300 kg. Lak transport uz transportne dimenzije (Š×D×V u m): 1,71 × 0,74 × 0,25.

Tehnički opis

Izvedba nagazne površine	Korak
Težina	24,5 kg
Dubina prečke/stepenice	65 mm
Dubina osnovne površine	0,73 m
Visina platforme bez ograde	0,25 m
Visina platforme bez ograde	0,48 m
Visina platforme bez ograde	0,73 m
Širina osnovne površine	1,71 m

Širina osnovne površine	2 m
Širina osnovne površine	2,2 m
Radna visina cca	2,25 m
Radna visina cca	2,5 m
Radna visina cca	2,75 m
Kotačići	da
Podesivo po visini	da
Tehnika uspona nosivost	300 kg
Vrsta proizvoda	Radni podest