

Garant GRIDLINE

Radionička kolica XL ToolCar, 20×20G, broj ladica: 7**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914590 7
GTIN	4062406294854
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionička kolica XL ToolCar dubine od 600 mm s **GARANT GridLine površinom** otpornom na ogrebotine i proklizavanje, koja izvanredno štiti. Moguća jednostavna zamjena police drugim radnim pločama (od npr. bambusa). Pretinac za odlaganje / bočni ormarić s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama.

Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 200 mm, s prevlakom od TPU-a koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom kotačića. Zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 75; 125; 125; 200

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951570 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951520 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

Dubina	630 mm
Težina	118 kg
Korisna širina ladica u G	20
maksimalna ukupna nosivost	600 kg
Broj ladica	7
Visina	1080 mm
Serija	ToolCar
Korisna dubina ladica	500 mm
širina	820 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna dubina ladica u G	20
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za
visinu fronte ladice 75 mm

951520 75

Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za
visinu fronte ladice 125 mm

951520 125