

Garant GRIDLINE

Radionička kolica XL ToolCar, 20×20G, broj ladica: 6**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	914590 6
GTIN	4062406294847
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Radionička kolica XL ToolCar dubine od 600 mm s **GARANT GridLine površinom** otpornom na ogrebotine i proklizavanje, koja izvanredno štiti. Moguća jednostavna zamjena police drugim radnim pločama (od npr. bambusa). Pretinac za odlaganje / bočni ormarić s centralnim zaključavanjem zajedno s ladicama.

Ručke na kolicima obložene su branicima od materijala LDPE. U slučaju sudara umanjuju štetu na osjetljivoj površini i alatima. S po 2 zakretna i fiksna kotačića s kugličnim ležajem, Ø 200 mm, s prevlakom od TPU-a koja ne ostavlja tragove, minimalnim otporom pri kotrljanju, niskom razinom buke tijekom vožnje i sa zaštitom kotačića. Zakretni kotačići s kočnicom za kotačić i glavu kotačića.

Plasman:

Visina prednje strane ladica mm: 75; 75; 75; 125; 200; 200

Dio isporuke:

Uključuje podjele:
na 75 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 75,
na 125 mm ladice 1 pregradna letvica s prorezima br. 951510 vel. 125.

Lakiranje:

Dvobojno **praškasto lakirano**, u kombinaciji srebrne i čeličnoplave boje RAL 7016.

Napomena:

Za ladice visine 200 mm sada pristaju i pregradne letvice s prorezima br. 951510 vel. 200, kao i rubne letvice br. 951560 vel. 200 i pregrade br. 951741 – 951821 u vel. 200.

Dodatni pribor i pregradni materijal možete pronaći u skupini 95. Prikladni klasifikacijski materijal:

Letvice s prorezom br. 951570 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Pregradne letvice s prorezom br. 951520 vel. 75; vel. 125 i vel. 200;

Priključne pregrade br. 951721 – 951821 vel. 75; br. 951731 – 951821 vel. 125 i br. 951741 – 951821 vel. 200.

Tehnički opis

Visina	1080 mm
Korisna dubina ladica u G	20
Serija	ToolCar
Broj ladica	6
Korisna širina ladica u G	20
širina	820 mm
Korisna širina ladica	500 mm
Sustavi otključavanja pojedinačnih ladica	Jednoručni
Korisna dubina ladica	500 mm
Dubina	630 mm
Težina	111 kg
maksimalna ukupna nosivost	600 kg
Korisna površina ladice u G	20×20
Nosivost ladice/izvlačne police	50 kg
Izvlačenje ladica (djelomično/potpuno izvlačenje)	100 %
Izvlačenje ladica	Blokada izvlačenja
Hoffmann raster rupicastog zida	9×9 mm
Korisna širina ladica × korisna dubina ladica u G	20×20G
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Radionička kolica

Pribor

Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za
visinu fronte ladice 125 mm

951520 125

Pregradne letvice s prorezimadubina 20G prikladno za
visinu fronte ladice 75 mm

951520 75