

Garant**Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094303 10
GTIN	4062406295455
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

MASTER FIT rukavice za montažu. S inovativnim PU nitrilnim slojem na bazi vode za najveće zahtjeve preciznosti, fleksibilnosti i taktlnosti u suhim radnim okruženjima. Fina struktura površine na unutarnjoj strani dlana zahvaljujući složenom završnom postupku. Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir, omogućuje vam uporabu mobitela i ostalih uređaja sa zaslonom osjetljivim na dodir bez potrebe za skidanjem rukavice. Visoka otpornost na trošenje i dugi vijek trajanja. Ne sadrži DMF i ima certifikat Öko-Text.

MASTER FIT rukavice za montažu s Noppen materijalom na unutarnjoj strani.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice
Veličina rukavice	10

Seriya	MASTER FIT
Kategorija zaštite	Kategorija II
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Lycra® / Poliamid
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	plava / crna
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice