

Garant**Par rukavica MASTER FIT, veličina rukavice: 6****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094302 6
GTIN	4062406295257
Razred artikla	01H

Opis**Izvedba:**

MASTER FIT rukavice za montažu. S inovativnim PU nitrilnim slojem na bazi vode za najveće zahtjeve preciznosti, fleksibilnosti i taktlnosti u suhim radnim okruženjima. Fina struktura površine na unutarnoj strani dlana zahvaljujući složenom završnom postupku. Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir, omogućuje vam uporabu mobitela i ostalih uređaja sa zaslonom osjetljivim na dodir bez potrebe za skidanjem rukavice. Visoka otpornost na trošenje i dugi vijek trajanja. Ne sadrži DMF i ima certifikat Öko-Tex.

Standard:

EN 388, EN ISO 21420

Napomena:

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

Tehnički opis

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Seriya	MASTER FIT
Veličina rukavice	6
Standardna odjeća	Oeko-Tex Standard 100
Sadržaj	12
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4131X
Materijal nosača	Lycra® / Poliamid
Prevlaka	PU na bazi vode / nitril
Varijanta presvlake	Dlan
Područje primjene	Svestranost
Područje primjene	Preciznost
Duljina	255 mm
Boja	plava / crna
Tehnologija pletenja	15G
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice