

**Garant****Mehaničarske rukavice Hybrid, veličina rukavice: 9****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	094005 9
GTIN	4062406295509
Razred artikla	01H

**Opis****Izvedba:**

Čvrsta, ali vrlo fleksibilna mehaničarska rukavica za teške aktivnosti i rukovanje teškim, glomaznim predmetima. Dlan je izrađena od izuzetno izdržljive umjetne kože. Osim toga, meko područje apsorbira udare i udarce i time dodatno štiti ruku. Stražnja strana je elastična i istodobno prozirna kako bi se osigurala maksimalna udobnost. Kažiprsti rukavica prikladni su za rad s dodirnim zaslonom. To znači da se može koristiti uređaj poput mobitela bez potrebe da se skine rukavica.

**Standard:**

EN 388; EN ISO 21420

**Napomena:**

Minimalna količina za narudžbu odgovara jednoj jedinici pakiranja (VPE) ili više jedinica pakiranja.

**Tehnički opis**

Kategorija zaštite	Kategorija II
Vrsta rukavica	Višenamjenske rukavice

Veličina rukavice	9
Sadržaj	1
Sušenje	Sušenje na zraku
Funkcija rukavice	Prikladno za zaslon osjetljiv na dodir
Funkcija rukavice	Čičak zatvarač
Funkcija rukavice	Bez DMF-a
Funkcija rukavice	Pogodno za kožu osoba s alergijama
EN 388	4111X
Materijal nosača	Sintetička koža / Spandex
Područje primjene	Heavy Duty
Duljina	240 mm
AQL	G-II 1,0 za kritično, G-II 2,5 za veliko, G-II 4,0 za manje.
Primjena	višekratno
Razred zaštite od porezotina	EF
Vrsta proizvoda	Višenamjenske rukavice