

Garant**Kolica s ručkom za sistemski kofer, tip: TLBX****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918559 TLBX
GTIN	4062406295622
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija. Ručka s umetkom Haptoprene® i polipropilenom otpornim na udarce. 2 fiksna i 2 zakretna kotačića (s kočnicom) s prevlakom od poliuretana koja ne ostavlja tragove i valjkastim ležajevima.

Odgovara :

Sistemski kofer L-BOXX® Nr. 693330, 693335, 693337, 693345, 685520, 685500.

Lakiranje:

Srebrno **praškasto lakirano.**

Napomena:

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Visina: 910 mm

širina: 790 mm

Dubina: 400 mm

visina nasadnog okvira: 180 mm

Ø kotača: 125 mm

maksimalna nosivost: 250 kg

Tehnički opis

Težina	9,6 kg
visina nasadnog okvira	180 mm
Visina	910 mm
širina	790 mm
Dubina	400 mm
Ø kotača	125 mm
maksimalna nosivost	250 kg
Vrsta proizvoda	Zahvatno tiskalo

Pribor

Plastični sistemski kofer L-BOXX® prazan tip 102	693330 102
Garnitura univerzalnih alata L 22-dijelni broj dijelova 22	685520 22
Garnitura univerzalnih alata XXL 70-dijelni broj dijelova 70	685500 70
Plastični sistemski kofer L-BOXX® prazan tip 136	693330 136
Plastični sistemski kofer L-BOXX® s 2 mala kofera i umecima tip 102	693337 102
Plastični sistemski kofer L-BOXX® prazan tip 238	693330 238
Plastična kutija za alat LT-BOXX® tip 170	693345 170
Plastični sistemski kofer L-BOXX® s umecima tip 102	693335 102
Plastični sistemski kofer L-BOXX® s umecima tip 136	693335 136