

Garant**Kolica s rešetkom TG9 s 5 međupolica, tip: TG98****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918565 TG98
GTIN	4062406295646
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica za ulaganje od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na grebanje. Podesiva u rasteru od 40 mm. Bočno pričvršćena, sklopiva ručka s 2K Haptoprene® prevlakom omogućuje vrlo širok kut otvaranja vrata. S po 2 fiksna i zakretna kotačića s valjkastim ležajevima (s kočnicom) obložen poliuretanom koja ne ostavlja tragove, Ø 200 mm. Mogu se zaključati centralno s pomoću dvokomponentne pomične ručke s Haptoprene® prevlakom s cilindričnom bravom sa zatikom.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica br. 918578.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporučka bez montaže.

Tehnički opis

Nosivost po polici	95 kg
Nosivost ukupno	500 kg
Dubina	810 mm
Visina	1835 mm
Širina nosive površine	1200 mm
Dubina površine za utovar	800 mm
Težina	179 kg
širina	1400 mm
Ø kotača	200 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	40
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom

Pribor

Međupolica za kolica s rešetkama TG9 za vješanje dubina površine za utovar 800 mm

918578 800