

Garant**Kolica s rešetkom TG9 s 5 međupolica, tip: TG96****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	918565 TG96
GTIN	4062406295639
Razred artikla	9GT

Opis**Izvedba:**

Varena čelična konstrukcija, polica za ulaganje od **drvene radne ploče** s površinom boje antracita otpornom na grebanje. Podesiva u rasteru od 40 mm. Bočno pričvršćena, sklopiva ručka s 2K Haptoprene® prevlakom omogućuje vrlo širok kut otvaranja vrata. S po 2 fiksna i zakretna kotačića s valjkastim ležajevima (s kočnicom) obložen poliuretanom koja ne ostavlja tragove, Ø 200 mm. Mogu se zaključati centralno s pomoću dvokomponentne pomične ručke s Haptoprene® prevlakom s cilindričnom bravom sa zatikom.

Standard:**EN 1757-3****Dodatni pribor:**

Dodatna polica br. 918578.

Lakiranje:Srebrno **praškasto lakirano**.**Napomena:**

Isporučuju se pojedinačni, nesloženi elementi, s obzirom na to da su transportni troškovi u tom slučaju manji. Isporuka bez montaže.

Tehnički opis

Dubina površine za utovar	700 mm
Nosivost ukupno	500 kg
Težina	136 kg
Širina nosive površine	1000 mm
Nosivost po polici	85 kg
Visina	1835 mm
širina	1200 mm
Ø kotača	200 mm
Dubina	710 mm
Kut otvaranja vrata	250 stupanj
Podešavanje visine u rasteru	40
Cilindrična brava sa zatikom	modularni utični uložak
Vrsta proizvoda	Kolica s rešetkom

Pribor

Međupolica za kolica s rešetkama TG9 za vješanje dubina površine za utovar 700 mm

918578 700