


Garant**Brusna ploča na čičak (A) Perforacija, 15-struka, Ø 150 mm, granulacija: 400****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567553 400
GTIN	4062406297671
Razred artikla	51M

Opis**Izvedba:**

Brusne pločice na čičak s **papirnatim nosačem**. Sloj koji odbija prašinu sprječava rano trošenje. Stražnja strana ploče kaširana je pletenom tkaninom.

Brusna ploča s čičkom s otvorenim rasipavanjem, korund (A). Idealna je za materijale koji su jako podložni naslagivanju.

Upotreba:

Na **ekscentričnim brusilicama** s brusnim diskom na čičak npr. br. 567990 (moguće usisavanje prašine). Univerzalni **Allround proizvod** za grubo, srednje i fino brušenje svih metalnih i plastičnih površina, lakiranih površina i drva.

Tehnički opis

Ø ploče	150 mm
Granulacija	400
Sredstvo za brušenje	Korund brusno zrno (A)
Kratka oznaka brusnog sredstva	A

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Broj usisnih rupa	15
Pogonski stroj	Ekscentrična brusilica
maksimalna brzina obujma	40 m/s
Vrsta proizvoda	Brusne ploče na čičak

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		