

**Garant****Disk za poliranje CaraFin Diamant, Ø 150 mm, granulacija: D10µm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	567899 D10
GTIN	4062406295684
Razred artikla	51G

**Opis****Izvedba:**

**Pjena za poliranje CaraFin** s čičkom od elastičnog PU materijala obložena **dijamantnom granulacijom**. Stupanj tvrdoće pjene savršeno prilagođen stupnju poliranja. Povezana dijamantna granulacija ostvaruje **znatno viši stupanj iskoristivosti** u usporedbi s nepovezanim dijamantnim granulacijama u pastama za poliranje.

**Upotreba:**

Maksimalna fleksibilnost i mogućnost prilagođavanja konturama. **Bez paste za poliranje.**

**Odgovara:**

PU potporni tanjur br. 567990 150 / 567995 150 / 567885 150 / 567886 150 / 567887 150; tanjur za poliranje br. 567762 150.

Br. 077771 PE14-118 i 077771 XCE10-8125.

**Napomena:**

Ostale CaraFin pjene za poliranje možete pronaći u kataloškom programu 55.

**Tehnički opis**

Stupanj poliranja	Završno poliranje
Ø ploče	150 mm

Boja	narančasto
Seriya	CaraFin
Kratka oznaka brusnog sredstva	D
Atribut imena proizvoda	Ø 150 mm
Vrsta proizvoda	Disk za poliranje

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		