

3M**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, 947A, granulacija: 80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568531 80
GTIN	8718734418511
Razred artikla	53M

Opis**Izvedba:**

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Premium traka za brušenje s precizno oblikovanim **Cubitron™ II** keramičkim zrnom (samobrušenje). S pomoćnim materijalom za brušenje za još hladnije brušenje.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Značajna prednost performansi kod **teško obradivih materijala** kao što su čelik, legure nikla, kroma, aluminija.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

Tehnički opis

Širina brusne trake	100 mm
Granulacija	80
Duljina brusne trake	289 mm
Ø brusne trake	90 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Oznaka proizvođača	947A
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		