

**3M****Mini brusna traka Ø 90×100 mm, 947A, granulacija: 120**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	568531 120
GTIN	8718734418528
Razred artikla	53M

## Opis

### Izvedba:

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

**Premium traka za brušenje** s precizno oblikovanim **Cubitron™ II** keramičkim zrnom (samobrušenje). S pomoćnim materijalom za brušenje za još hladnije brušenje.

### Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min<sup>-1</sup>.

Značajna prednost performansi kod **teško obradivih materijala** kao što su čelik, legure nikla, kroma, aluminija.

Udio željeza, sumpora i klora: < 0,1 %

## Tehnički opis

Granulacija	120
Duljina brusne trake	289 mm
Ø brusne trake	90 mm
Širina brusne trake	100 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	Keramika

Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %
Oznaka proizvođača	947A
Vrsta proizvoda	Brusna traka

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		

### Pribor

Prihvatni valjak Ø 90×100 mm tip AIR	568575 AIR
--------------------------------------	------------