


3M**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, 337DC, granulacija: 280**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	568534 280
GTIN	8718734418597
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Brusno zrno prešano u definirane oblike. Velika gustoća zrna za maksimalan vijek trajanja. **Bez nakupljanja odvojenih čestica** zahvaljujući kanalima za odvođenje. **Ravnomjerna obrada površine** tijekom čitavog procesa brušenja, i kod tankih limova.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Tehnički opis

Širina brusne trake	100 mm
Ø brusne trake	90 mm
Duljina brusne trake	289 mm
3M oznaka granulacije	A065
Granulacija	280
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Oznaka proizvođača	337DC
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno samo u posebnim uvjetima		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno samo u posebnim uvjetima		
GG(G)	prikladno samo u posebnim uvjetima		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
suho	prikladno		