

3M**Mini brusna traka Ø 90×100 mm, 237AA, granulacija: 180**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	568537 180
GTIN	8718734418641
Razred artikla	53M

Opis

Izvedba:

Mini brusne trake Ø 90 × 100 mm (289 × 100 mm).

Fino strukturirana piramidalna površina jamči **najbolju završnu obradu uz najduži vijek trajanja**. Osobito prikladno za međubrušenje limova od nehrđajućeg čelika.

Upotreba:

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min⁻¹.

Tehnički opis

Širina brusne trake	100 mm
Duljina brusne trake	289 mm
Granulacija	180
3M oznaka granulacije	A100
Ø brusne trake	90 mm
Kratka oznaka brusnog sredstva	A
Udio željeza, sumpora i klora	< 0,1 %

Oznaka proizvođača	237AA
Vrsta proizvoda	Brusna traka

Podaci korisnika

	Prikladno za	V _c	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
Čelik < 67 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Lakovi	prikladno		
suho	prikladno		