

**Garant****Mini brusna traka Ø 100 × 100 mm, Usporedba granulacije: 100****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	568558 100
GTIN	4062406297930
Razred artikla	51M

**Opis****Izvedba:**

Mini brusne trake Ø 100 × 100 mm (314 × 100 mm).

Mini trake od filca za ugladivanje, satiniranje i završnu obradu.

S filmskom podlogom za lako priključivanja na sve valjke.

**Upotreba:**

Na strojevima za brušenje površina i satiniranje s prihvatnim valjcima br. 568570 – 568577 (provrt Ø 19 mm). Maksimalni broj okretaja 5000 min<sup>-1</sup>.

**Tehnički opis**

Boja	smeđa
Usporedba granulacije	100
Širina brusne trake	100 mm
Duljina brusne trake	320 mm
Ø brusne trake	100 mm
Izvedba	A coarse
Udio željeza, sumpora i klor	< 0,1 %

Vrsta proizvoda

Brusna traka

**Podaci korisnika**

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Aluminij Mg	prikladno		
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno		
Čelik < 55 HRC	prikladno		
Čelik < 60 HRC	prikladno		
INOX	prikladno		
Ti	prikladno		
GG(G)	prikladno		
CuZn	prikladno		
Plastika, GFK	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Drvo	prikladno		
Lakovi	prikladno		
Uni	prikladno		
suho	prikladno		

**Pribor**

Prihvatni valjak Ø 90x100 mm tip AIR

568575 AIR